

DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | Świetlówki jednotrzonkowe (CFLni), 3 rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych



Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Oświetlenie przemysłowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 80...89
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy GX24d



Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	26.50 W
Moc konstrukcji	26.50 W
Zużycie energii	32 kWh/1000h


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	840
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Chłodnobiała
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C	1800 lm
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0.80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0.77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0.75
Luminancja	6 cd/cm ²
Stopień oddawania barw	1B


Wymiary i waga



Product line drawing



Trzonek



Trzonek

Długość całkowita	139.0 mm
Masa produktu	63.00 g
Średnica rury	12 mm
Długość	139.0 mm

Karta katalogowa produktu

Długość zgodnie z normą IEC	130 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	116.00 mm

Kolory i materiały

Nominalna zawartość rtęci	1.9 mg
----------------------------------	--------

Temperatury

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25.0 °C
---	---------


Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0.81
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz
Trwałość	10000 h ¹⁾

¹⁾ Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu



Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX24d-3
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak
------------------------------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
----------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	FSM-26/840-I-G2X4d-3
---------------------------------	----------------------

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300342047	OSRDT26840	8330240	4934069	-




Gwarancja

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi
- Przeznaczone tylko dla układów zasilających 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



Opcje kontroli

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Składane pudełko 1	49 mm x 46 mm x 144 mm	0.32 dm ³	77.00 g
4050300342054	DULUX T PLUS 26 W/840	Karton wysyłkowy 10	125 mm x 155 mm x 240 mm	4.65 dm ³	907.00 g

Karta katalogowa produktu

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.