


19"-1 HE Steckdosenleisten aus eloxiertem Aluminium

mit Kaltgerätesteckdosen nach IEC 320-F (10A), Nennstrom 16A/250V **wiederanschliessbar!**

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Zur horizontalen und vertikalen Montage in Schaltschränken sowie für allgemeine mobile Anwendungen.



Switch

Mains Plug

Bestell.-Nr EDV-Code

12fach

Zuleitung H05VV-F 3G1,5, 2 m mit
Wandstecker DIN 49441R2 CEE7/VII

W 7301/12 sw/sw W 7301.00012.02.020

W 7301/12 sw/sw W 7301.00012.22.020

9fach mit 2pol. Schalter beleuchtet

Zuleitung H05VV-F 3G1,5, 2 m mit
Wandstecker DIN 49441R2 CEE7/VII

W 7301S/9 sw/sw W 7301.00S09.02.020

W 7301S/9 sw/sw W 7301.00S09.22.020

6fach mit Überspannungsschutz u. EMV-Filter

Zuleitung H05VV-F 3G1,5, 2 m mit

Wandstecker DIN 49441R2 CEE7/VII

Klassifizierung Überspannungsschutzgerät SPD Typ 3

höchste Dauerspannung $U_c = 255VAC$

kombinierter Stoß $U_{oc} = 10kV$, Schutzpegel $UP = 1,5 kV$

Nennableitstrom $I_n = 5 kA$

Stoßstromfestigkeit $I_s = 10 x 10 kA$, $I_{smax} = 1 x 15 kA$

W 7311/6 sw/sw W 7311.00006.02.020

W 7311/6 sw/sw W 7311.00006.22.020

Steckdosen mit Farbmarkierung

für getrennte Stromkreise

sind in rot (rt) – grün (gn) – blau (bl) oder schwarz (sw)
für alle Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Zu der Art.-Nr. z.B. sw (schwarz)

rt (rot) – gü (grün) – bl (blau) hinzufügen!


mit frontseitigem Zugang über **wieland**-Steckverbindung, GST 18/3polig



Überspannungs-Schutz



Überspannungs-Schutz



9fach frontseitig Zugang über **wieland**-

Steckverbindung, GST 18/3polig

W 7304/9 sw/sw W 7304.00009.02.000

W 7304/9 sw/sw W 7304.00009.22.000

9fach mit 2pol. Schalter beleuchtet

frontseitig Zugang über **wieland**-Steckverbindung

GST 18/3polig

W 7304S/9 sw/sw W 7304.00S09.02.000

W 7304S/9 sw/sw W 7304.00S09.22.000

6fach mit Überspannungsschutz u. EMV-Filter

frontseitig Zugang über **wieland**-Steckverbindung

GST 18/3polig

Klassifizierung Überspannungsschutzgerät SPD Typ 3

höchste Dauerspannung $U_c = 255VAC$

kombinierter Stoß $U_{oc} = 10kV$, Schutzpegel $UP = 1,5 kV$

Nennableitstrom $I_n = 5 kA$

Stoßstromfestigkeit $I_s = 10 x 10 kA$, $I_{smax} = 1 x 15 kA$

W 7314/6 sw/sw W 7314.00006.02.000

W 7314/6 sw/sw W 7314.00006.22.000

3fach mit Überspannungsschutz u. EMV-Filter

mit 2pol. Schalter beleuchtet

frontseitig Zugang über **wieland**-Steckverbindung

GST 18/3polig

Klassifizierung Überspannungsschutzgerät SPD Typ 3

höchste Dauerspannung $U_c = 255VAC$

kombinierter Stoß $U_{oc} = 10kV$, Schutzpegel $UP = 1,5 kV$

Nennableitstrom $I_n = 5 kA$

Stoßstromfestigkeit $I_s = 10 x 10 kA$, $I_{smax} = 1 x 15 kA$

W 7314S/3 sw/sw W 7314.00S03.02.000

W 7314S/3 sw/sw W 7314.00S03.22.000