


CN Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C13, V-Lock, gerade

new



Beschreibung

1 Funktion:

- Anschlussleitung,
- Schutzklasse I, Stiftemperatur 70 °C,
- mit V-Lock Verriegelungssystem

Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, RoHS, CHINA-RoHS, REACH, Mating Connectors, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Zubehör

Technische Daten

Nennspannung UL/CSA	10 A / 250 VAC; 50/60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVDC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140
Anschluss	angespritzt
Material: Gehäuse	PVC, schwarz

Gerätesteckdose	C13 gemäss IEC 60320 IEC 60320-1 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse I
-----------------	---

Alle Varianten

Dose						Stecker					Bestell-Nummer
Typ	V-Lock	Kabeltyp	Leiterquerschnitt	Länge [m]	Farbe	Typ	Land	Norm	Bauform	Index	
C13	●	RWV 300/500 3x1.0	3 x 1 mm ²	2.0	schwarz	China	CN	GB 2099	gerade	-	6051.2032

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 60 ST

Passende Stecker verriegelt

Kategorie / Beschreibung

Gerätestecker Übersicht komplett



IEC Gerätestecker C14, Schnappmontage, Löt-, Steck-, Schraub- oder Leiterplattenanschluss	6010
IEC Gerätestecker C14, Schraubmontage, front- oder rückseitig, Löt-, Steck- oder Schraubanschluss	6048
IEC Gerätestecker C14/C18, Schraubmontage, frontseitig, Löt-/Steck-/Schraubanschluss	6061
IEC Gerätestecker C14 oder C18, Schraubmontage, rückseitig, PCB-Anschlüsse	GSP1
IEC Gerätestecker C14 oder C18, Sandwichmontage, PCB- oder Lötanschluss	GSP2

Gerätestecker weitere Typen zu VAC13KS



Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett

IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	4707
IEC Gerätestecker C14 mit Geräteschutzschalter TA35 2-polig	6135
IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Geräteschutzschalter TA45	6145
IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 2-polig, Spannungswähler und Sicherungshalter 1- oder 2-polig	6766
IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Netzschalter 1- oder 2-polig	DC11
Gerätesteckerkombielement weitere Typen zu VAC13KS	...

Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter Übersicht komplett



IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Filter, ECO Design, front- oder rückseitige Montage	5120
IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Filter, hohe Dämpfung, ECO Design, front- oder rückseitige Montage	5123
IEC Gerätestecker C20 mit Filter, ECO Design, front oder rückseitige Montage	5130
IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Geräteschutzschalter TA45	5145
IEC Gerätestecker C14 mit Hochfrequenz-Filter, X2Y-Technologie, ECO Design, front- oder rückseitige Montage	5150
Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter weitere Typen zu VAC13KS	...