




RE938-01

- Adapter für HSSOP8
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für HSSOP8 mit 0,80 mm Pitch
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötinseln Ø 2,10 mm
- Abschirmungsfeld & Kühlfläche
- Größe 15,88 x 13,97 mm

ver.20150129