



RE941-S2

- Lötbares Bread Board für 8-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinnt
- Lötstopplack
- Adapter für 8-Pin-Sockel im Abstand 7,62 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 4 3-Loch-Lötinseln und 2 x 4 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Größe 46,99 x 17,14 mm