

DULUX S/E 9 W/840

OSRAM DULUX S/E | Lyhyet nelipiikkiset pienloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle



Sovellusalueet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat

Tuote-edut

- Äärimmäisen taloudellinen
- Hyvä valon laatu
- Parannettu ylläpito
- Vähäinen tehonkulutus (7 W, 9 W, 11 W)
- Pitkä kestoikä
- Äärimmäisen matala profiili

Tuotteen ominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 20 000 h (QUICKTRONIC:illa)
- Värintoistoindeksi R_a : 80...89
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyet ja kompaktit nastakantalamput yksöisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen 2G7-plug-in-kanta
- Toimii sopivan elektronisen ohjaimen avulla akku-, aurinko- vaihtovirtateholla



Tuotteen tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sähkötekniset tiedot


Nimellisteho	8.00 W
Rakenteellinen teho	8.00 W
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25)	Under clarification by authority and standardization body
Energy consumption	12 kWh/1000h

Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	600 lm
Nimellinen valovirta	600 lm
Väriämpötila	4000 K
Valon väri	840
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	LUMILUX Kylmän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	80...89
Valovirta 25 °C:ssa	600 lm
Valovirran aleneman kerroin 4 000 h	0.86
Valovirran aleneman kerroin 6 000 h	0.84
Valovirran aleneman kerroin 8 000 h	0.82
Valovirran aleneman kerroin 12 000 h	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000 h	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000 h	0.76
Luminanssi	2.8 cd/cm ²
Värintoistoluokka	1B

Mitat ja paino

Tuotteen tekniset tiedot



Product line drawing

Kanta

Kokonaispituus	144.0 mm
Tuotteen paino	26.20 g
Putken halkaisija	12 mm
Pituus	144.0 mm
Pituus (IEC-normien mukaan)	145 mm
Pituus kantoineen ilman piikkejä/liitint	144.00 mm

Väri ja materiaalit

Sisältämä elohopea määrä	1.4 mg
---------------------------------	--------

Lämpötekniset tiedot

Suurin valovirta	25.0 °C
-------------------------	---------


Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Lampun nimellinen elinikä	20000 h
Hyötyolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h	0.50
Käyttötila LLMF/LSF	HF
Elinikä	20000 h ¹⁾

Tuotteen tekniset tiedot

¹⁾ ECG esilämmityksellä

Tuotteen täydentävät tiedot



Säteilyn spektrinen jakauma

Kanta (normitettu)	2G7
Appropriate disposal acc. to WEEE	Kyllä
Tuotteen huomautusteksti	vain elektroniselle liitännälaitteelle

Kapasiteetit

soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
-----------------------	-------

Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutusluokka	A
-----------------------	---

Maakohtaiset kategoriat

ILCOS	FSDH-9/840-/P/-2G7
-------	--------------------

Maakohtaiset tiedot

Tuotekoodi	METEL code	SEG-numero	STK-numero	UK Org
4050300020174	OSRDSE9840	8330060	4933953	-

Tuotteen tekniset tiedot

Lampun ja elektronisen liitäntälaitteen yhdistelmä (järjestelmä)

Tuotenimi	Elektronisen liitäntälaitteen tuotenimi	EAN-koodi	Nimellisvirta	Nominal wattage + Power loss	Valovirta 25 °C:ssa	Valopisteiden lukumäärä
DULUX S/E 9W/840 2G7	DT-S/E 5-11/220-240 L	4008321181473	0.08 A	10.50 W	600 lm	1
	DT-S/E 5-11/220-240 S	4008321181459	0.08 A	10.50 W	600 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.07 A	10.00 W	600 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.07 A	10.00 W	600 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.13 A	18.00 W	550 lm	2
	QTP-D/E 1x10-13	4008321181572	0.05 A	9.50 W	600 lm	1
	QTP-D/E 2x10-13	4008321181596	0.09 A	18.00 W	600 lm	2

Tuotteen tekniset tiedot





Takuu

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuusohjeet

Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.osram.com/brokenlamp




Muut tekniset piirrokset

KytKentäkaavio

KytKentäkaavio

Tuotteen tekniset tiedot



Kytöntäkaavio

Logistiset tiedot

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (korkeus x leveys x pituus)	Tilavuus	Bruttopaino
4050300020174	DULUX S/E 9 W/840	Yksikköpakkaus 1	39 mm x 23 mm x 159 mm	0.14 dm ³	33.20 g
4050300252988	DULUX S/E 9 W/840	Lähetyslaatikko 10	105 mm x 136 mm x 143 mm	2.04 dm ³	378.00 g

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Kirjallisuustiedot

Katso lisätietoja elektronisesta QUICKTRONIC-liitännälaitteesta osoitteesta

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Vastuuvapautuslauseke

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.