



RE944-S2

- Lötbares Bread Board für 28-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinkt
- Lötstopplack
- Adapter für 28-Pin-Sockel im Abstand 7,62 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 14 3-Loch-Lötinseln und 2 x 14 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Größe 46,99 x 42,54 mm