





RE932-03ST

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaption Platine für SO 14 einreihig ausgeführt
- Pitch: 1,27 mm (153 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 16,00 x 21,60 mm


ver.20150130



RE932-03ST

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm CU
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour SO 14 conçue sur une rangée
- Pitch: 1,27 mm (153 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Dimensions 16,00 x 21,60 mm

ver.20150130



RE932-03ST

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para SO 14 introducida en una línea
- Pitch: 1,27 mm (153 mil)
- Tamaño 16,00 x 21,60 mm

ver.20150130