

HALOPIN ECO 20 W 240 V G9

HALOPIN ECO | Żarówki halogenowe z trzonkiem G9



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie nastrojowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Odporna konstrukcja żarnika dzięki innowacyjnej, unikalnej technologii antywstrząsowej
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Zgodne z normą PN-EN 60432-2 dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczników
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	20.00 W
Napięcie znamionowy	240.00 V
Moc konstrukcji	20.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	25 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Zużycie energii	20 kWh/1000h


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Temperatura barwowa	2700 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała
Znamionowy strumień świetlny	235 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Średnica	14.0 mm
Długość	43.0 mm
Odległość a / LCL	22.0 mm

Karta katalogowa produktu

Długość całkowita	43.0 mm
Bańka zewnętrzna	T13,3

Kolory i materiały


Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu



Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G9
-----------------------------------	----

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Karta katalogowa produktu

Klasa efektywności energetycznej	D
----------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-20-240-G9-22
Oznaczenie produktu	66720 ECO 20W 2

Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4008321945556	-	-	4730165	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321945556	HALOPIN ECO 20 W 240 V G9	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	6.40 g
4008321945563	HALOPIN ECO 20 W 240 V G9	Karton wysylkowy 20	118 mm x 55 mm x 144 mm	0.93 dm ³	141.80 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.