



Normale Anwendung
STANDARD APPLICATION





Ansicht ohne Crimp
VIEW WITHOUT CRIMP



Einzeldichtungssystem
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

(Fehlende Masse siehe normale Anwendung)
(MISSING DIMENSIONS SEE STANDARD APPLICATION)



Optional
OPTIONAL

Optional
OPTIONAL

Zugehörige Einzeldichtung SUITABLE SINGLE WIRE SEAL										siehe Verarbeitungsspezifikation SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18141		Verarbeitung APPLICATION		Bestell-Nr. ORDER NO. TAB NR.116-18005-600		Farbe COLOUR			
A	B	C	E	G	D _{Dr}	H	K	D _{So}	Kontaktlänge CONTACT LENGTH [mm]									Gramm GRAM Gewicht WEIGHT	
SUPERSEDED BY 968075-5		968120-5	D	△															
		968120-2	D			X													
		968119-4	D	△															
SUPERSEDED BY 968075-5		968119-5	D	△															
SUPERSEDED BY 968119-4		968119-3	D	△															
		968119-2	D			X													
		-	-	-															
SUPERSEDED BY 968075-5		968680-5	B	△															
		968680-2	B			X													
		-	-	-															
SUPERSEDED BY 968075-5		1355950-5	-	△															
		1355950-2	B			X													
		-	-	-															
△7		968075-5	D	△															
		968075-2	D			X													
		-	-	-															
SUPERSEDED BY 968075-5		968074-5	D	△															
		968074-2	D			X													
		-	-	-															
SUPERSEDED BY 968075-5		968678-5	B	△															
		968678-2	B			X													
		-	-	-															
		Bestell-Nr. Bandware ORDER NO. SHEET NO. SHEET FORM	REV.	Sn Oberfläche SURFACE	VERSION	Drachtgrossenbereich WIRE SIZE RANGE [mm ²]	Crimplängen CRIMPLENGTHS [mm]	Drachterimp WIRE CRIMP [mm]	Isolationscrimp INSULATION CRIMP [mm]	Kontaktlänge CONTACT LENGTH [mm]	Gramm GRAM Gewicht WEIGHT	Verarbeitung APPLICATION	Bestell-Nr. ORDER NO. TAB NR.116-18005-600		Farbe COLOUR				

Bemerkungen
NOTES

- Passend zu Flachkontakt siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR TAB CONTACT SEE DRAWING:
TE CONNECTIVITY: 1355933
- Nur fuer FLR-Leitungen nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551 -6 ONLY
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen.
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Min. 0.8µm Au ueber min. 1.2µm Ni
MIN. 0.8µm Au OVER MIN. 1.2µm Ni
- 2-4µm galvanisch Silber
2-4µm ELECTROPLATED SILVER
- Min. 0.8µm PdNi ueber min. 1.2mm Ni
MIN. 0.8µm PdNi OVER MIN. 1.2mm Ni
- Nur fuer Pruefzwecke
ONLY FOR INSPECTION PURPOSES

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN S. Garcia 22-MAY-00	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHETEN: mm		CHK R. Jetter 22-MAY-00	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS IN mm		APVD	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18476	
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18141	TABLE SOCKET CONTACT	
1:1		WEIGHT GEWICHT	RESTRICTED TO NUR FÜR	
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 10:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1	
		DATE 100779	REV B6	