





24V

ALF2401

- PRATIQUE** : Interrupteur marche, arrêt.
- Témoin de fonctionnement.
- PRECISE** : Ondulation de sortie < 3mV efficace.
- Tension de sortie ajustable de 20 à 30 Volts.
- PROTEGEE** : Contre les courts-circuits.
- ANTICHOC**

**30 WATTS**24 V
1,25 A

Caractéristiques techniques

Tension

- Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4mm.
- Tension de sortie : ajustable de 20 à 30V linéairement, livrée à 24V \pm 1%
- Régulation : < 20mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 5mV pour une variation secteur de 190V à 264V.
- Ondulation : < 3mV efficace comprenant :
< 3mV crête à crête du signal de découpage
< 4mV crête à crête du signal à 100Hz
< 15mV crête à crête des pics de commutations
- Régulation dynamique : < 0,5% pour une variation de charge de 10 à 90%
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"

Intensité

- I maxi : 1,5A à 20V
1,2A à 24V
1A à 30V

Puissance

- Puissance max. de sortie : 30W.
- Rendement : >82% à la puissance maxi (30W en sortie)

Protections

- Contre les courts-circuits par limitation de courant.
- Contre les surintensités sur la source, par fusible.
- Contre les transitoires au primaire par varistance.

Autres caractéristiques

- Sécurité : Classe II, double isolation, sortie TBTS conforme à la norme EN 61010-1
- CEM : Conforme aux normes EN 61326-1, critère d'aptitude B, EN 55011, ISM Groupe I, Classe B.
- Indice de protection : IP 30
- Alimentation : Secteur 190 à 264 Volts, 50 / 60Hz.
- Entrée secteur : cordon 2 pôles double isolation.
- Consommation : 35W maxi.
- Mise sous tension : Interrupteur à bascule.
- Rigidité diélectrique : 3000V entre entrée et sortie.
- Présentation : Boîtier polycarbonate sérigraphié.