## **Technisches Datenblatt**

Ausgabe 13

# AT159 Mattes, texturiertes Polygewebeband

### Kurzbeschreibung

Extrudiertes Polygewebeband, beschichtet mit aggressivem, Druckempfindlichem Kleber.

- Matte Ausrüstung
- Leicht abreißbar
- Formanpassungsfähig
- Stark
- Wasserfeste Ausrüstung
- ute Abriebfestigkeit
- Nicht-korrosiver Kleber
- Aggressiver Kleber
- Kann beschriftet werden

#### **Technische Daten**

Typische Mittelwerte

Banddicke 0,28 mm

Bruchlast 46 N/cm

Bruchdehnung 16 %

Klebkraft

auf Stahl 4,0 N/cm auf Bandrücken 2,4 N/cm

Dampfdurchlässigkeit 20 g/m2/24 Std.


RoHS Ja

Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +80 °C

Anwendungstemperatur +10 °C bis +45 °C

Lagertemperatur +12 °C bis +25 °C

\*Gebühr für Bescheinigung: 35 Euro



#### HINWEIS

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den nebenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Bei jeder Änderung wird ein revidiertes technisches Datenblatt herausgegeben. Der Anwender muß sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen. Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das neueste technische Datenblatt vorliegt. Alle Breiten- und Längentoleranzen sind gem. British Standards. Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser Sicherheitsdatenblatt beachten, das auf Anfrage erhältlich ist.

#### LAGERUNG

Klebebänder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert waren, müssen vor Gebrauch auf diese erwärmt werden. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.





#### **AFERA**

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

**Head Office.** 

Advance Tapes International Ltd Westmoreland Avenue Leicester, LE4 8PH England Telephone: 00 44 (0)116 251 0191

Fax: 00 44 (0)116 265 2046

Advance Tapes France S.A.S 7 rue Jacques Daguerre Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux Téléphone: 01 60 38 11 00 Télécopie: 01 60 38 11 09