



L330C



20 W green LED Flood-light

Projecteur à LED 20 W vert

IMPORTANT

Installer and Users please note:

These instructions should be read carefully and left with the user of the product for future reference.

BEFORE USE

You must inspect the luminaire including its cable for any signs of damage. If the product is damaged, DO NOT use it, and contact your supplier immediately.

INSTALLATION

Remove the fixing bracket from the body of the luminaire.

Attach the fixing bracket to a wall or post, using screws and, if necessary, wall plugs.

Fit the body of the luminaire into the fixing bracket.

Connect the luminaire to the electricity supply using the lead provided.

- Brown = live
- Blue = neutral
- Green/yellow = earth
- The luminaire must be earthed.

If mounting outdoors then make sure that the connections are adequately waterproofed.

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS

- All electrical work must be carried out to the requirements of the latest edition of the IEE wiring regulations (BS7671).
- Domestic wiring must be tested periodically by a qualified electrician at least once every 10 years or at every change of occupancy.

DISPOSAL AND RECYCLING

You must not dispose of this luminaire with domestic household waste.

Most local authorities have specific collection system for appliances and disposal is free of charge to the end-user.

When replacing an existing luminaire with a similar new luminaire your retailer may take the old luminaire for disposal.

TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensions:	180×140×105 mm
Weight:	1.08 kg
Power supply:	85 - 253 V ~
Light output:	1600 lm
Peak intensity:	700 cd
Wavelength:	525 nm
Luminous efficacy	66 lm/W
ERP Energy rating:	not applicable
Colour rendering index:	not applicable
LED power:	20 W
System power:	22 W
IP rating:	IP65
Viewing angle:	120°
Power factor:	>0.60
Ambient temperature:	- 10°C to +40°C
Ambient humidity:	<95%

SERVICE WARRANTY

- Electrovision guarantees the product free from defects in materials and workmanship for a period of twelve months.
- Should this appliance be operated under conditions other than those recommended, at voltages other than the voltage indicated on the appliance, or any attempts made to service or modify the appliance, then the warranty will be rendered void.
- The product you buy may sometimes differ slightly from illustrations. This warranty is in addition to, and does not affect, your statutory rights.
- Our guarantee is administered by our retailers.
- If your product arrives damaged, you must contact the retailer from whom you bought it. The retailer's contact details will be on the invoice that arrived with the product, or on the e-mail you received when you placed the order. Do not contact Electrovision, only your retailer can arrange a replacement.
- If your product fails within the guarantee period, and needs to be repaired or replaced, you must contact the retailer from whom you bought it.
- The retailer's contact details will be on the invoice that arrived with the product, or on the e-mail you received when you placed the order.
- If you have just received your product and require technical help in using it, please call our Help Desk on (0845) 459 4816
- If you have any other technical queires about the product, please call our Help Desk on (0845) 459 4816.

Electrovision Ltd.,
Lancots Lane, Sutton,
St. Helens, Merseyside.
WA9 3EX

website: www.electrovision.co.uk

IMPORTANT :

Installateurs et Utilisateurs, veuillez noter :

Vous devez lire et conserver précieusement cette notice.

AVANT UTILISATION

Vérifiez que le produit et le câble sont en bon état. S'ils sont endommagés, N'utilisez PAS le produit et contactez votre revendeur.

INSTALLATION

Enlevez le support de fixation du corps du luminaire.

Fixez le support de fixation sur un mur ou un poteau à l'aide de vis et, si nécessaire, avec des chevilles murales.

Installez le projecteur sur le support de fixation.

Connectez le projecteur au secteur à l'aide des câbles fournis.

- Marron = Phase
- Bleu = Neutre
- Vert/jaune = Terre
- Le projecteur doit être raccordé à la Terre.

Si vous l'installez dehors, vérifiez que les branchements sont suffisamment étanches.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- Tous les travaux électriques doivent être effectués conformément aux exigences des dernières normes européennes de câblage en vigueur (BS7671).
- Le câblage domestique doit être contrôlé régulièrement par un électricien qualifié, au moins une fois tous les 10 ans ou à chaque changement d'occupant.

DEBARRAS ET RECYCLAGE

Vous ne devez pas jeter ce projecteur avec les ordures ménagères.

La plupart des communes disposent d'un système de collecte spécifique gratuit. Si ce n'est pas le cas, contactez votre mairie.

Quand vous remplacez votre projecteur par un nouveau modèle similaire, le revendeur peut se charger du recyclage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :	180×140×105 mm
Poids:	1.08 kg
Alimentation :	85 - 250 V ~
Puissance de la LED :	20 W
Puissance du Système :	22 W
Sortie de Lumière	1600 lm
Intensité du Pic de Lumière	700 cd
Longueur d'Ondes :	525 nm
Efficacité Lumineuse :	66 lm/W
Taux ERP :	Non Communiqué
Indice de rendu de lumière :	Non Communiqué
Température Couleur :	5000 K
Indice de Rendu des Couleurs :	82
Taux IP :	IP65
Angle de Vision :	120°
Facteur de Puissance :	>0,60
Température Ambiante :	-10°C à +40°C
Taux d'Humidité :	<95%

GARANTIE

- Electrovision garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pendant douze mois.
- Si ce radiateur est utilisé dans des conditions autres que celles recommandées dans cette notice, à des tensions autres que celles indiquées sur l'appareil, la garantie est annulée. De même, toute tentative de réparation ou modification annuleront la garantie.
- Le produit que vous avez acheté peut différer légèrement de l'illustration.
- Cette garantie est en sus, et n'affecte pas vos droits statutaires.
- Notre garantie est gérée par nos revendeurs.
- Si votre produit arrive endommagé, vous devez contacter votre revendeur chez lequel vous avez acheté votre produit.
- Les coordonnées du revendeur sont indiqués sur la facture voyageant avec le produit, ou sur l'e-mail que vous avez reçu quand vous avez passé votre commande. Ne contactez pas Electrovision, seul votre revendeur peut s'occuper du remplacement du produit.
- Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie, et doit être réparé ou remplacé, vous devez contacter le revendeur qui vous a vendu l'appareil.
- Les coordonnées du revendeur sont indiqués sur la facture voyageant avec le produit, ou sur l'e-mail que vous avez reçu quand vous avez passé votre commande.
- Si vous avez reçu votre produit et avez besoin d'assistance technique concernant son utilisation, nous vous remercions de bien vouloir contacter notre service d'assistance au 01.30.34.48.60.

ALTAI EUROPE Ltd
Z.A. Du Bel Air
17 D rue de Creil
95340 BERNES-SUR-OISE

website: www.electrovision.co.uk