

# Технические данные продукта LA4KE1UG

## Характеристики

ВАРИСТОР AC.DC 130-250В



### Описание

Диапазон	TeSys
Краткое имя устройства	LA4K
Тип изделия или компонента	Модуль подавления помех
Совместимость продуктов	LC1 LP1

### Дополнительно

Место монтажа	Передняя сторона
Способ крепления	Пристегивающийся
Технология подавления	Варистор (пиковое ограничение)
Напряжение цепи управления	130...250 V пер. ток 130...250 V пост. ток
Макс. пик. напряжение	2 Uc
Сигнализация	Светодиод
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.
Высота	25 мм
Ширина	6 мм
Глубина	22 мм
Масса продукта	0.01 кг

### Эксплуатационные характеристики

стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
сертификация	CSA UL
степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016
рабочая температура	-25...50 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-50...80 °C

### Contractual warranty

Период	18 месяцев
--------	------------

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.