

CÓDIGO EAN: 3760244880406 (DR04) PRECISIÓN 1%

DR 04/05/06/07/08

CÓDIGOS EAN: 3760244880413 (DR05)
3760244880420 (DR06)
3760244880437 (DR07)
3760244880444 (DR08)

**ROBUSTA:** carcasa metálica, acabado epoxi.**PRECISA:** buena estabilidad a largo plazo.



- Resistencias 1%.

SENCILLA: panel delantero.

- Toma intermedia en cada década.



ROBUSTAS
RESISTENCIA de
0,1 Ohm a
11,111 111 MOhms



Especificaciones

- Las cajas DR04-07 usan resistencias de lámina metálica que ofrecen una precisión del 0,5% y un coeficiente de temperatura de 50 ppm/°C.
- La caja DR08 usa resistencias de lámina gruesa que ofrecen una precisión del 1% y un coeficiente de temperatura de 100 ppm/°C.
- Salida de cada década en conector de seguridad de 4mm.
- Salidas de pantalla (panel delantero y carcasa) en conector de tierra de seguridad.
- Interruptores robustos con carcasa metálica y contactos chapados en oro.
- (R < 6mΩ y R < 9mΩ para DR08).
- Potencia nominal máx.: 0,5 W.

Otras especificaciones

- Seguridad** : cumple la norma EN 61010-1.
DR04-07, categoría I de sobretensión, grado 1 de polución.
DR08, categoría III de sobretensión, grado 1 de polución.
- Tensión máx.** : DR04-07, 150V CA/CC (aislamiento reforzado).
250V CA/CC con tierra conectada a conector de seguridad de tierra (aislamiento individual).
DR08, 300V CA/CC (aislamiento reforzado).
- Presentación:** placa de montaje de aluminio, acabado epoxi serigrafiado, carcasa metálica, acabado epoxi.

Tipo	Peso Kg	Décadas	Multiplicador en OHMS								Resistencia total
			0,1	1	10	100	1K	10K	100K	1M	
DR 04	1	4		•	•	•	•				11,110 KΩ
DR 05	1,4	5		•	•	•	•	•			111,110 KΩ
DR 06	1,44	6		•	•	•	•	•	•		1 111,110 KΩ
DR 07	1,52	7		•	•	•	•	•	•	•	11,111 110 MΩ
DR 08	1,4	8	•	•	•	•	•	•	•	•	11,111 111 MΩ
% precisión			3	1	1	1	1	1	1	1	
Corriente máx.			2,3A	700 mA	200mA	70mA	20mA	7mA	2 mA	0,7 mA	

- El conjunto se monta sobre el panel delantero que encaja en un bastidor estándar de 19".
- Medidas de la placa de montaje:

DR04 : Al = 2U (U = 44,45 mm) - An = 84F (F = 5,08 mm)
DR 05, 06, 07 : Al = 2U (U = 44,5 mm) - An = 84F (F = 5,08 mm)

