






H-H



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1614 19	2	250

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1614 19

Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Öffner und Lötäugen, für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA, V0 nach UL 94
Kontakt	CuZn/CuSn, vernickelt/versilbert
Isolierung	PF
Mutter	CuZn, vernickelt
Unterlegscheibe	Stahl, vernickelt
3. Mechanische Daten	
Durchmesser Öffnung	5,6 mm
Durchmesser Mittelstift	2,1 mm
Steckkraft ¹	≤ 30 N
Ziehkraft ¹	3–30 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Netzgerätesteckern 1633 02, NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Strombelastbarkeit	0,5 A
Nennspannung	12 V DC
Prüfspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
¹	gemessen mit einem Lehrenstecker

1614 19

Power supply chassis socket, straight version, with break contact and solder eyes, for back side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	PA, V0 according to UL 94
Contact	CuZn/CuSn, nickel/silver-plated
Insulation	PF
Nut	CuZn, nickel-plated
Washer	steel, nickel-plated
3. Mechanical data	
Diameter opening	5.6 mm
Diameter center pin	2.1 mm
Insertion force ¹	≤ 30 N
Withdrawal force ¹	3–30 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	power supply plugs 1633 02, NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 50 mΩ
Nominal power	0.5 A
Nominal voltage	12 V DC
Test voltage	250 V/60 s
Insulation resistance	> 100 MΩ
¹	measured with a gauge plug

1614 19

Embase femelle d'alimentation, version droite, avec contact repos et cosses à souder, pour montage par derrière

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA, V0 suivant UL 94
Contact	CuZn/CzSn, nickelé/argenté
Isolement	PF
Écrou	CuZn, nickelé
Rondelle	acier, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	5,6 mm
Diamètre pointe centrale	2,1 mm
Force d'insertion ¹	≤ 30 N
Force de séparation ¹	3–30 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles d'alimentation 1633 02, NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 50 mΩ
Courant nominal	0,5 A
Tension nominale	12 V DC
Tension d'essai	250 V/60 s
Résistance d'isolement	> 100 MΩ
¹	mesuré avec un connecteur gabarit