



# NC10MD-LX-B

8 + 2-poliger Einbaustecker, schwarz-verchromtes Standard D Metallgehäuse, duplex Massekontakt

## Features & Benefits

- Für Datenübertragung geeignet – CAT 5e Leistung mit bis zu 16 A und 50 V Stromversorgung – übertrifft PoE+ Leistung
- Extrem robust im Vergleich zu RJ45 Steckverbindern
- Metallgehäuse bietet beste Rundumschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen
- Installationskompatibilität durch Standard D Gehäuse
- Duplex Massekontakt für beste Kontaktintegrität zwischen Einbaubuchse und Kabelstecker



## Bildergalerie



## Technische Informationen

### Produkt

Titel	NC10MD-LX-B
Typ	Chassis
Verbindungstyp	XLR

Geschlecht male

#### Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc (initial), 0.1 GΩ (after damp heat test)
Isolationswiderstand	> 10 GΩ
Anzahl elektrischer Kontakte	8 + 2
Nennstrom pro Kontakt	16 A (power pins), 3 A (data pins)
Transmission performance	CAT 5e

#### Mechanische Daten

Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	≤ 20 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 14 (power pins), 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18 (data pins)

#### Material

Kontaktbeschichtung	0.2 μm Au hard alloy over 2 μm Ni
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Verriegelungselement	Steel Ck67
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Gehäusebeschichtung	Black chromium

#### Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 HB
Schutzklasse	IP 40
Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C
Manufacturing Standard	IEC 61076-2-103

#### Zubehör

##### CAS-DUMMY



##### DBA-BL



DSS-\*



MFD



NDM



SCDM



SCDP-\*



SCDR



SCDX



SCM



SCCD-W

