


Fiche technique

RP015xxVBLF

Page 1/5
Référence
313511xx
xx=nombre de pôles
24.01.2017

Illustration



voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- bornier à vis, embrochable
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- système à cage
- couleur noir, bride
- entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfichage

Fiche technique

RP015xxVBLF

Caractéristiques Techniques

Données générales

Couple de serrage SEV	0,5 Nm		
Couple de serrage UL	4,5 lb-in		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,6 mm		
degré de protection	IP 20		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	250 V	630 V	630 V
Tension d'essai	4.0 kV	4.0 kV	4 kV

données de raccordement

Dimension de câble solide	0,08 - 2,5 mm ² / AWG 28 - 12		
Dimension de câble multibrin	0,08 - 2,5 mm ² / AWG 28 - 12		

Homologations

câble étendu UL	2 AWG 16-18, oder 1 AWG 16 mehrdrähtig mit 1 AWG 18 Volldraht, oder 1 AWG 16 mehrdrähtig mit 1 AWG 18 mehrdrähtig		
 V / A / AWG	300 / 16 / 28 - 12		
	13,5 A / 320 V / 4 kV / 3 / IEC 61984 / 0.08 - 2.5 mm ²		

Matériau

matériau isolant	PA66
inflammibilité	V0
matériau de contact	CuSn
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960
Fil incandescent Ignition GWIT	775
surface de contact	Sn
matériau de cage	CuZn
surface de cage	Ni
surface de vis	Zn Cr(VI)-frei/free
pas de vis	M3

Caractéristiques climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Fiche technique

RP015xxVBLF

Page 3/5

Référence

313511xx

xx=nombre de pôles

24.01.2017

générale

Tolérance	ISO 2768 -mH
-----------	--------------



METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany | www.metz-connect.com

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Montageanleitung / Mounting instruction siehe / see www.metz-connect.com

Members of METZ CONNECT



Fiche technique

RP015xxVBLF

Page 4/5

Référence

313511xx

xx=nombre de pôles

24.01.2017

compatible avec

Référence	Numérotation
313351	PT115xxVBBF Typ 335
313361	PT115xxHBBF Typ 336
313961	PR065xxHBBF Typ 396
313971	PR065xxVBBF Typ 397

accessoires

Référence	Numérotation
700025-01-9	700025


Fiche technique

RP015xxVBLF

Page 5/5
Référence
313511xx
xx=nombre de pôles
24.01.2017

Illustration

Plan coté



$$L = (\text{Nombre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 14.6 [0.575]$$