



## NBNC75BJP9

Der 75  $\Omega$  rearTWIST HD BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflusdämpfungswerte und ist daher bestens für HD Anwendungen geeignet.

Die patentierte rearTWIST Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.

Passende Kabel:

Belden 1505F, Bryant BD SD53F, Cordial CVI 08-37 HD, Klotz VD083LP 0.8L/3.7DZ, Tesca Presto

Crimp Grösse:

Pin: 1.6 mm (square)

Schirm: 6.47 mm (hex)

### Features & Benefits

---

- Die rearTWIST Verriegelung bietet sich für versenkte Einbaubuchsen an, da der Kabelstecker an der hervorstehenden Knickschutztülle (Patent DE 100 48507) gedreht werden kann
- Einfache Handhabung bei sehr engen Platzverhältnissen
- Führungsbereich: Verhindert kippen durch seitliche Krafteinwirkung um Kontakte vor Verbiegen zu schützen. Garantiert eine Lebensdauer von min. 1`000 Steckzyklen!
- Ausgezeichneter Kabelschutz und Zugentlastung
- Exakte 75  $\Omega$  Impedanz, ideal für HD Signale (geringste Rückflusdämpfung)
- Zerspanend hergestellte Messingteile in Präzisionsqualität für eine hervorragende Lebensdauer
- Vergoldeter Massekontakt mit verbesserter Schirmwirkung, optimiert für hochfrequente HDTV Signale bis 4.5 GHz
- Schirm und Mantel Crimp Technologie verhindert das Freiliegen des Masse Schirmgeflechts
- Bei der Montage gibt das Einrasten des Steckerpins in den Isolator ein taktiles Feedback
- Die rearTWIST HD BNC Steckverbinder wurden von der Rundfunk-Betriebstechnik (RBT) für ARD und ZDF auf HDTV-Tauglichkeit untersucht und sind im Einsatz
- Das Zubehör beinhaltet 10 verschiedenfarbige Knickschutztülle, Crimpwerkzeug und -einsätze



## Bildergalerie



## Technische Informationen [ausblenden](#)

### Produkt

Titel	NBNC75BJP9
Verbindungstyp	BNC 75 $\Omega$
Geschlecht	male

### Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (inner)
Durchgangswiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$ (outer)
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 5 \text{ G}\Omega$
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

VSWR	$\leq 1.050 / > 32$ dB up to 1 GHz $\leq 1.065 / > 30$ dB up to 2 GHz $\leq 1.100 / > 26$ dB up to 3 GHz
------	--

#### Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	6.3 mm
Kabel Zugentlastung	> 30 N (Center)
Crimp size	6,47 Hex crimp (shield) acc. IEC 60803 (die designation E)
Crimp size (pin)	1,6 Square crimp (pin) acc. IEC 60803 (die designation 2)
Einsteckkraft	< 25 N
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Verriegelung	Bayonett
Cable anchoring	Jacket crimping

#### Umwelt

Temperaturbereich	-30 °C to +85 °C
Contact crimpability	Complies with IEC 60803 and IEC 60352-2

#### Zubehör



#### BST-BNC-\*



#### CAS-BNC-T



#### CS-BNC-RT



#### DIE-BNC-PG



DIE-R-BNC-PDC



HX-BNC



HX-R-BNC



PT-BNC