



NEUTRIK

NBNC75BUU11X

Die rearTWIST UHD BNC Steckverbinder wurden speziell für die Übertragung von hochauflösenden Videosignalen entwickelt. Durch das einzigartige Isolator- und Kontakt-Pin-Design bieten die Steckverbinder niedrige Rückflussdämpfungswerte für 4K und 8K Signale.


Features & Benefits

- Optimiertes Kontakt-Pin- und Isolator-Design für UHD Datenübertragungen
- Bewährte rearTWIST Technologie
- Schweizer Antraloy Beschichtung
- Kompatibel mit herkömmlichen BNC Einbaubuchsen
- Verbesserte Rückflussdämpfungswerte bei hohen Frequenzen



Optimierte Rückflussdämpfung

Durch das optimierte Isolator-Design bietet der Neutrik rearTWIST UHD BNC Einbausteckverbinder mehr Spielraum bei verschlechterter Rückflussdämpfung im Vergleich zu herkömmlichen BNC Steckverbindern. Im Falle von Impedanz- Abweichungen resultierend aus kleinen Biegeradien, inkorrekt montierter Steckermontage oder fehlerhaften Schnittstellenanbindungen bietet Neutriks rearTWIST UHD BNC genügend Reserven und gewährleistet eine ununterbrochene Signalübertragung.



Mehr Details dazu im Neutrik UHD BNC White Paper.

Crimpmasse

Um optimale Rückflussdämpfungswerte in hohen Frequenzen zu erreichen, wurde das Crimpmass des Kontaktpins reduziert.

Pin: 1.07 mm
 Schirm: 7.36 mm
 Crimpbacke: DIE-R-BNCX-PU

Geprüfte Kabel

Um die beste Leistung jeder Kabel-Stecker-Kombination in hohen Frequenzen zu gewährleisten, hat Neutrik gebräuchliche Koaxialkabel, die speziell für Ultra High Definition (UHD) Übertragungen entwickelt wurden, gemessen.

Geeignete Kabel:

Argosy Image 1000, Cordial CVI 10-48 HD, Draka 1.0/4.8 AF, Draka 755-901/5, Klotz V10/48, Percon VK7

UHD optimierte Kabel:

Belden 1694A, Belden 1694ANH, Belden 1694DNH, Belden 70082, Belden 70082NH, Belden 70082CH



Technische Informationen

Produkt

Titel	NBNC75BUU11X
Verbindungstyp	BNC 75 Ω
Geschlecht	male

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (inner)
Durchgangswiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$ (outer)
Durchschlagsfestigkeit	1.5 kVdc
Impedanz	75 Ω
Isolationswiderstand	$> 5 \text{ G}\Omega$
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$
VSWR	$\leq 1.06 / >30 \text{ dB}$ up to 6 GHz $\leq 1.13 / >24 \text{ dB}$ up to 12 GHz $\leq 1.22 / >20 \text{ dB}$ up to 18 GHz

Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	4.3 mm
Kabel Zugentlastung	$> 30 \text{ N}$ (center)
Crimp size	7.36 Hex crimp (shield)
Crimp size (pin)	1.6
Einsteckkraft	$< 25 \text{ N}$
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Verriegelung	Bayonett
Cable anchoring	Jacket crimping

Material

Kontakte	Brass (CuZn35Pb2), 0.2 μm AuCo
Gehäuse	Brass (CuZn39Pb3)
Shell plating	Antraloy

Insert

PP

Umwelt

Temperaturbereich

- 30 °C to +85 °C

Contact crimpability

Complies with IEC 60803 and IEC 60352-2

Zubehör



BST-BNC-*



CAS-BNC-T



CS-BNC-RT



HX-R-BNC



DIE-R-BNCX-PU