



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA15d / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA15d

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.  
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18581230	Red	230V AC	4mA	9x150mcd	630nm
18581231	Green	230V AC	4mA	9x600mcd	525nm
18581232	Yellow	230V AC	4mA	9x140mcd	587nm
18581237	Blue	230V AC	4mA	9x220mcd	470nm
1858123W	White	230V AC	4mA	9x400mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C  
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C  
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

**Allgemeiner Hinweis:** Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

**General:** Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG  
D-67098 Bad Dürkheim  
(formerly EBT Optronic)

**LED Lamps for Light Towers**  
**T6 1/3 (20x45mm) BA15d**

				Drawn: <b>J.J.</b>	Ch'd: <b>D.L.</b>	Date: <b>03.01.05</b>
Revision:	Date:	Name:	Scale: <b>1 : 1</b>	Datasheet: <b>1858123x</b>		