

Crimpen *Crimping*

Selbsteinstellend und
komfortabel crimpen.

Self-adjusting, easy crimping.

patentiert
patented




Art. No. 610 185 3




Arbeitsbereich umschaltbar 8.185

Crimp range switchable 8.185



Vierkant-Crimpform 8.185
Square crimp 8.185



Sechskant-Crimpform 8.186
Hexagonal crimp 8.186

Automatische Einstellung auf Crimpquerschnitt, präzise Crimpbacken in verschiedenen Ausführungen
Automatic self-adjustment for crimp diameter, precision crimping jaws in several versions



Aderendhülsencrimpzangen PEW 8.184 / 8.185 / 8.186

- selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
- seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- verschiedene Crimpprofile
- Ausführung brüniert oder verchromt
- Federstahl, spezialvergütet



PEW 8.184




PEW 8.185



PEW 8.186

Ferrule crimping tools PEW 8.184 / 8.185 / 8.186


- Self-adjusts to the desired ferrule size
- Ferrule insertion on the side of the tool
- Multiple crimp profiles
- Burnished or chrome finish
- Specially hardened spring steel



| Art. No. | Ausführung Finish | Profil Profile | Kapazität Capacity | | Länge Length mm | Gewicht Weight g |
|--|----------------------------|-------------------|---|------|-----------------------|------------------------|
| | | | mm ² | AWG | | |
| PEW 8.184 / 8.185 mit Seiteneinführung with side feed | | | | | | |
| 610 184 3 | brüniert burnished | | 0,08-10,0 | 28-7 | 180 | 380 |
| 610 185 3 | brüniert burnished | | 4 profilierte Crimpflächen 4 serrated crimping profiles | | | |
| 610 185 6 | verchromt chrome plated | | 0,08-16,0 | 28-5 | | |
| 610 084 3 2 | brüniert burnished | | 0,08-10,0 | 28-7 | | |
| 610 084 6 2 | verchromt chrome plated | | 2 profilierte Crimpflächen 2 glatte Crimpflächen 2 serrated crimping profiles 2 smooth crimping profiles | | | |



| Art. No. | Ausführung Finish | Profil Profile | Kapazität Capacity | | Länge Length mm | Gewicht Weight g |
|--|----------------------------|-------------------|--|------|-----------------------|------------------------|
| | | | mm ² | AWG | | |
| PEW 8.186 mit Seiteneinführung with side feed | | | | | | |
| 610 186 3 | brüniert burnished | | 0,08-10,0 | 28-7 | 180 | 380 |
| 610 186 6 | verchromt chrome plated | | 6 profilierte Crimpflächen 6 serrated crimping profiles | | | |



PEW 8.184 / 8.185



PEW 8.186

Ideale Anpassung an unterschiedlichste Klemmenformen
Excellent fit for many different terminal shapes