


26 16 200 T

Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) met bevestigingshaak



- Zeer belastbare, elastische precisiebekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Getande grijpvlakken
- Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen

Artikel-nr.	26 16 200 T
EAN	4003773081449
Tang	verchromd
Benen	
Kop	
Type	1
Isolatiennorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	3,2
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Maat	200 mm
Lengte mm	200
Gewicht netto g	215



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen