

# 97 53 08

## Selvjusterende Crimptang for lederendehylser For front mating



PATENTED




- For pressing av lederendehylser DIN 46228 del 1 + 4
- Selvinnstillende tilpassing på ønsket endehylse: ingen crimpfeil ved bruk av feil crimpinnsats
- Frontal innføring av lederendehylsene i verktøyet
- Jevnt høy crimpekvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er innstilt fra fabrikken (kalibrert), etterjusterbar
- Kraftøkning med kneledd for lettere arbeid
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon og lav vekt
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet



- Pressing av 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> i en profil
- Lederendehylser inntil 2,4 mm<sup>2</sup> kan tilføres parallelt fra siden
- Passer særlig for alle Twin-lederendehylser til 2 x 4 mm<sup>2</sup> eller 2 x AWG 10

Crimptangen for lederendehylser med tre store fordeler for brukeren: - automatisk selvinnstilling på den anvendte lederendehylsen: det avlaster fagmannen og gir sikker, pålitelig og hurtig crimping. - Anvendelsesområde også for store tverrsnitt: firkant-crimping 0,08 til 10,0 + 16,0 mm<sup>2</sup> - Frontinnføring: gjør vanskelig arbeid i trange plassforhold lettere.


Artikkel-nr.	97 53 08
EAN	4003773040187
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	Endehylser
Kapasitet kvadratmillimeter mm <sup>2</sup>	0,08 - 10
Antall crimp-posisjoner	1
AWG	28 - 7
Lengde mm	190
Vekt netto g	477



Frontal innføring av lederendehylser f.eks i koplingskap



Firkantcrimping



97 53 08 innføring av lederendehylser parallelt fra siden inntil 2,5 mm<sup>2</sup> f.eks under trange plassforhold

Tekniske endringer og feil forbeholdes



### Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Trekkfjær for 97 53 4/5/8/97/14
97 59 31	4003773053972	Trekkfjær for 97 53 4/5/8/97/14
97 59 32	4003773053989	Sikringsringer for modell 97 53 for 97 53 xx