

97 72 180

Crimptang for lederendehylse



- Også som VDE-versjon
- Lett crimping med optimert utveksling
- Lett og slank konstruksjon
- For pressing av endehylser DIN 46228 del 1 + 4 i området 0,25 til 16,0 mm²
- Press i markerte halvrundprofiler for sikker forbindelse mellom hylse og leder
- 9 spesielt dype profiler med koniske sideflater
- Spesial-verktøystål, smidd, oljeherdet



Artikkel-nr.	97 72 180
EAN	4003773060185
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	Endehylser
Kapasitet kvadratmillimeter mm²	0,25 - 16,0
Antall crimp-posisjoner	9
AWG	23 - 5
Lengde mm	180
Vekt netto g	242



Tekniske endringer og feil forbeholdes

