


77 52 115

Alicate de corte diagonal eletrônico



- Para trabalhos de corte de precisão, por ex. eletrônica e mecânica de precisão
- Articulação estável, de encaixe e sem folgas
- Mola dupla de baixo atrito para uma abertura macia e uniforme
- O polimento ou o polimento de espelho (somente versão 2), em conjunto com uma camada fina de óleo, oferecem uma boa proteção contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo soltas
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente
- Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes
- Cabeça pontiaguda, plana com faceta pequena
- Dureza de afiações aprox. 60 HRC

Artigo nº	77 52 115
EAN	4003773040750
Cabeça	polimento de espelho
Cabos	com capas de componentes múltiplos
Forma	5
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) Ø mm	0,8
Valores de corte de arame duro (diâmetro) Ø mm	0,5
Valores de corte de arame macio (diâmetro) Ø mm	0,3 - 1,0
D mm	7,5
B mm	14,0
A mm	11,0
Comprimento mm	115
Peso líquido g	77



Reservado alterações técnicas e erros

