

# 26 15 200



## Alicate semi-redondo com afiação (alicate de bico de cegonha)



- Pontas elásticas: indeformáveis mesmo em caso de torção
- Pontas de precisão elásticas, tolerantes às deformações
- Mordentes redondos planos, compridos e afunilados
- Com gumes (dureza aprox. 61 HRC) para arame macio, semi-duro e duro
- Aço elétrico de vanádio, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes



|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Artigo nº                                          | 26 15 200                          |
| EAN                                                | 4003773035022                      |
| Alicate                                            | cromado                            |
| Cabos                                              | com capas de componentes múltiplos |
| Cabeça                                             |                                    |
| Forma                                              | 1                                  |
| Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) Ø mm | 3,2                                |
| Valores de corte de arame duro (diâmetro) Ø mm     | 2,2                                |
| T1 mm                                              | 9,5                                |
| W3 mm                                              | 18                                 |
| W4 mm                                              | 3,0                                |
| T2 mm                                              | 2,5                                |
| L3 mm                                              | 73,0                               |
| Comprimento mm                                     | 200                                |
| Peso líquido g                                     | 198                                |



Reservado alterações técnicas e erros

