

64 42 115

Cortador dianteiro eletrônico



- Alicates para trabalhos de corte de precisão, por exemplo, na eletrônica e mecânica de precisão
- Articulação de precisão de encaixe de passagem
- Mola dupla de baixo atrito para uma abertura macia e uniforme
- O polimento ou o polimento de espelho (somente versão 2), em conjunto com uma camada fina de óleo, oferecem uma boa proteção contra ferrugem sem avarias no circuito elétrico por peças de cromo soltas
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente, dureza dos gumes aprox. 56 HRC
- Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes
 - Forma: Cortador dianteiro transversal, cabeça curta, com pequena faceta, $\alpha=27^\circ$



Artigo nº	64 42 115
EAN	4003773017844
Cabeça	polimento de espelho
Cabos	com capas de componentes múltiplos
Forma	4
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) Ø mm	1,0
Valores de corte de arame duro (diâmetro) Ø mm	0,5
Valores de corte de arame macio (diâmetro) Ø mm	1,5
B mm	10,0
D mm	7,0
C mm	12,0
A mm	10,5
Dimensão do ângulo °	27
Comprimento mm	115
Peso líquido g	69

Reservado alterações técnicas e erros

