

70 01 160

Tronchese laterale per meccanica



- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Art. No.	70 01 160
EAN	4003773013426
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Forma	0
Esecuzione	bonderizzata nera
Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm	3,0
Valori di taglio filo duro (diametro) Ø mm	2,0
Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm	4,0
Lunghezza mm	160
Peso netto g	171

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

