


12 40 200

Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica



- Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma
- Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori
- Profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti
- Con tronchesi per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²
- Meccanismo scorrevole
- Lama e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili
- Peso leggero
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio
- Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione




Principio di funzionamento tagliente diretto


Viene incisa soltanto la zona di colore rosso.

Non idonea per materiali isolanti altamente flessibili ed armati né per isolamenti a più strati


| | |
|--|---------------|
| Art. No. | 12 40 200 |
| EAN | 4003773026662 |
| Valori di spelatura in millimetri quadri mm ² | 0,03 - 10,0 |
| Dispositivo di arresto mm | 3,0 - 18,0 |
| Misura nominale | 200 mm |
| AWG | 32 - 7 |
| Lunghezza mm | 200 |
| Peso netto g | 202 |



12 40 200: Arresto per regolazione della lunghezza



Tagliafili per tagliare fili fino a 10 mm²



12 40 200: Spelatura precisa senza danneggiamento del conduttore

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Ricambi

| Art. No. | EAN | |
|----------|---------------|--|
| 12 49 01 | 4003773026679 | 1 paio di lame di ricambio per 12 40 200 |
| 12 49 02 | 4003773026686 | 1 paio di ganasce di ricambio per 12 40 200 |
| 12 49 03 | 4003773026693 | Dispositivo di arresto di ricambio per 12 40 200 |
| 12 49 04 | 4003773053071 | Molla di torsione per 12 40/50 200 |
| 12 49 05 | 4003773053088 | Molla di compressione nella testa per 12 40/50 200 |