


# 12 40 200

## Selbsteinstellende Abisolierzange



- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm<sup>2</sup> und eindrätig bis 6 mm<sup>2</sup>
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang




### Arbeitsprinzip gerader Messer

Nur der rote Bereich wird eingeschnitten.

Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen.


Artikel-Nr.	12 40 200
EAN	4003773026662
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm <sup>2</sup>	0,03 - 10,0
Längenanschlag mm	3,0 - 18,0
Nennmaß	200 mm
AWG	32 - 7
Länge mm	200
Gewicht netto g	202



12 40 200: Einstellbarer Längenanschlag



Drahtschneider bis 10 mm<sup>2</sup> mehrdrätig



12 40 200: Präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiters

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 Paar Ersatzmesser für 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 Paar Ersatzklemmbacken für 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Ersatzlängenanschlag für 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Schenkelfeder für 12 40/50 200
12 49 05	4003773053088	Druckfeder im Kopf für 12 40/50 200