


12 40 200

Selvjusterende avisoleringstang



- For en-, fler- og fintrådet leder med kunststoff- eller gummiisolasjon
- Tilpasser seg selvstendig til de forskjellige ledertverrsnitt - derfor inger skader på ledere
- Kuttedybde etterjusterbar for ulike isolasjonsmaterialer
- Med trådkutter for Cu- og Al-leder flertrådet til 10 mm² og entrådet til 6 mm²
- Lettgående mekanikk
- Kniv og kunststoff-klembakker lett utskiftbar
- Liten vekt
- Hus: kunststoff, glassfiberforsterket
- Kniv: spesial-verktøystål, oljeherdet
- For tynde flatbåndledere inntil 10,0 mm bredde i en arbeidsprosess



Arbeidsprinsipp rett kniv

Kun det røde området blir innskåret

Ikke egnet for høyfleksible og armerte isolasjonsmaterialer samt for flerlags isolasjoner


Artikkel-nr.	12 40 200
EAN	4003773026662
Avisoleringsverdier kvadratmillimeter mm ²	0,03 - 10,0
Lengdeanslag mm	3,0 - 18,0
Nominelt mål	200 mm
AWG	32 - 7
Lengde mm	200
Vekt netto g	202



12 40 200 Stillbart lengdeanslag



Trådkutter inntil 10 mm² flertrådet



12 40 200: Presis avisolering uten skade på leder

Tekniske endringer og feil forbeholdes



Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 par reservekniver for 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 par reserveklembakker for 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Reservelengdeanslag for 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Spiralfjær (10) for 12 40/50 200
12 49 05	4003773053088	Trykkfjær i hode for 12 40/50 200