

97 62 145 A

Crimptang for lederendehylse



- For pressing av lederendehylser DIN 46228 del 1 + 4 i området 0,25 til 2,5 mm²
- Pressing i markerte trapesprofiler for sikker forbindelse mellom hylse og leder
- Vanadin-elektrostål; smidd, oljeherdet



Artikkel-nr.	97 62 145 A
EAN	4003773060154
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	Endehylser
Kapasitet kvadratmillimeter mm²	0,25 - 2,5
Antall crimp-posisjoner	4
AWG	23 - 13
Lengde mm	145
Vekt netto g	170

Tekniske endringer og feil forbeholdes

