

97 61 145 A

Alicate de cravar para terminais de cabo



- Para prensagem de luvas de topos de fios DIN 46228 Parte 1 + 4 na gama de 0,25 até 2,5 mm²
- Prensagem em perfis de trapezoidais marcados para a conexão segura de luva e condutor
- Aço elétrico de vanádio, forjado e temperado em óleo



Artigo nº	97 61 145 A
EAN	4003773035558
Cabeça	polida
Cabos	com revestimento de plástico
Aplicação	Luvas de topo de fios
Capacidade em milímetros quadrados mm ²	0,25 - 2,5
Número de cavidades	4
AWG	23 - 13
Comprimento mm	145
Peso líquido g	140

Reservado alterações técnicas e erros

