

# 13 02 160




## Bedradingstang




- De ideale tang bij bedradingswerkzaamheden
- Voor het grijpen en buigen van draden
- Voor het knippen van middelharde en harde draad
- Precizie-snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 60 HRC
- Met precisie afstrip-uitsparingen
- Voor het krimpen van adereindhulzen
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard




<b>Artikel-nr.</b>	13 02 160
<b>EAN</b>	4003773010470
<b>Kop</b>	gepolijst
<b>Benen</b>	met meer-componentengrepen
<b>Tang</b>	zwart geatramenteerd
<b>Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm</b>	2,5
<b>Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm</b>	1,6
<b>Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm<sup>2</sup></b>	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5
<b>Lengte mm</b>	160
<b>Gewicht netto g</b>	139



Grijpen




Knippen



Afstrippen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Krimpen 0,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup>