

**kits CIE**  
**HDC KIT HE 06.100 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les kits CIE sont des jeux de pièces standardisés qui permettent de fabriquer des connecteurs enfichables complets. Les kits CIE se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe. Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques. Le niveau de raccordement du conducteur est conçu comme un élément vissé. Tous les éléments du raccordement vissé sont équipés d'un ressort de protection des fils.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC KIT HE 06.100 M                                                                                                                         |
| Référence  | <a href="#">1802730000</a>                                                                                                                  |
| Version    | RockStar® kits CIE-Connecteurs industriels étanches, Kit, HE, Taille: 3, Pôles: 6, Raccordement vissé, 500 V, 24 A, Aluminium injecté, M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248257348                                                                                                                               |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                  |

**kits CIE**  
**HDC KIT HE 06.100 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 347,68 g

**Températures**

Température limite -40 °C ... 100 °C

**Caractéristiques générales**

|                                 |       |                         |                    |
|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------------|
| Courant nominal (DIN EN 61984)  | 24 A  | Matériau                | Aluminium injecté  |
| Nombre de pôles                 | 6     | Raccord à vis           | M 20               |
| Série                           | HE    | Taille                  | 3                  |
| Tension nominale (DIN EN 61984) | 500 V | Type de raccordement PE | Raccordement vissé |

**Version**

|                                             |                     |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Couple de serrage max. contact principal    | 0,55 Nm             | Couple de serrage min. contact principal    | 0,5 Nm              |
| Matériau                                    | Aluminium injecté   | Section de raccordement du conducteur, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Surface                                     | Électrolyse         |
| Taille                                      | 3                   | Type de raccordement                        | Raccordement vissé  |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-05-15 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-90 |            |             |

**Informations sur le produit**

Informations pour commander Capots et embases métalliques

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |