

Série A
AEB 35 SC/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Raccordement à ressort avec technologie PUSH IN**

La technologie PUSH IN innovante représente un gain de temps maximal pendant le câblage. La technique par enfichage direct garantit des forces d'arrachement élevées et une manipulation simple pour tous les types de conducteur.

Informations générales de commande

Type	AEB 35 SC/1
Référence	1991920000
Version	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118376722
Cdt.	50 pièce(s)

Série A
AEB 35 SC/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2,283 inch
Profondeur	36 mm	Profondeur (pouces)	1,417 inch
Poids net	13,32 g		

Températures

Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C
--	--------	--	--------

Autres caractéristiques techniques

Blocage	vissable	Côté ouvert	fermé
Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	vissé
avec ergots d'encliquetage	Non	enclipsable	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	WEMID GF 30	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Couple de serrage (vis de fixation)	1...1.2 Nm
Rail profilé	TS 35		

Classifications

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S