


**Contacts à sertir**  
**HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU                                                                                                                                     |
| Référence  | <a href="#">1651430000</a>                                                                                                                                 |
| Version    | Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, HE, HEE, HQ, MixMate, Mâle, Section de raccordement du conducteur, max.: 1, décollé, Alliage de cuivre |
| GTIN (EAN) | 4008190400101                                                                                                                                              |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                                                                                                                               |

**Contacts à sertir**  
**HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|           |       |          |        |
|-----------|-------|----------|--------|
| Poids net | 1,2 g | Diamètre | 4,5 mm |
|-----------|-------|----------|--------|

**Caractéristiques générales**

|                                       |                          |                                            |                      |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Contacts                              | décolleté                | Cycles d'enfichage                         | ≥ 500                |
| Diamètre du contact mâle Ø            | 2,5 mm                   | Longueur de dénudage, raccordement nominal | 7,5 mm               |
| Matériau                              | Alliage de cuivre        | Résistance de passage                      | ≤ 2mΩ                |
| Section de raccordement de conducteur | 0.75 - 1 mm <sup>2</sup> | Surface                                    | or                   |
| Série                                 | HE                       | Type                                       | Mâle                 |
| Type de raccordement                  | Raccordement à sertir    | Version insert                             | HE, HEE, HQ, MixMate |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000796    | ETIM 4.0   | EC000796    |
| ETIM 5.0   | EC000796    | ETIM 6.0   | EC000796    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-02 | eClass 7.1 | 27-44-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-04 | eClass 9.0 | 27-44-02-04 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-04 |            |             |

**Agréments**

Agréments


 ROHS Conforme
**Téléchargements**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |

## Contacts à sertir HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

