

7436 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter, 0,30 - 1,00 Nm
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



EAN: 4013288179029
Teilenr: 05074788001
Artikel-Nr: 7400 ESD Halfmoon

Abmessung: 170x40x40 mm
Gewicht: 138 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr: 82054000



- Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $< 10^9$ Ohm
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb

Wera Drehmomentschraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Einstellbare Drehmomentwerkzeuge




Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität mit bewährter Ergonomie im bekannten Wera Design.

Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Für Halfmoon und HIOS Bits



Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.

Einfache Einstellung




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand.

Lupe zum Aufstecken




Die Artikel 1430 ESD und 1431 ESD werden mit einer Lupe geliefert. Diese Lupe kann auf die Skala aufgesteckt werden. Damit wird die Ablesbarkeit der Skala verbessert.

Messgenauigkeit




Messgenauigkeit $\pm 6\%$ nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Überlasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Variabel



Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.

Unbegrenzte Lösemoment



Unbegrenzte Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
 05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	art. no.	nm	nm	mm	inch	
	05074786001 ¹⁾	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	142	5 7/16
	05074788001¹⁾	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	142	5 7/16

1) Mit Lupe zum Aufstecken, so kann die Skala gut abgelesen werden.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7400_esd_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD Halfmoon
05074788001 - 4013288179029

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de