

74 02 200

Silové boční štípací kleště



- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně induktivně tvrzené (tvrdość břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních




Úspora 20 % síly

ve srovnání s obvyklými bočními štípacími kleštěmi stejné délky

S kovaným kloubem

Č. výr.	74 02 200
EAN	4003773040309
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Tvar	0
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) Ø mm	4,2
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) Ø mm	3,0
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr) Ø mm	2,5
Délka mm	200
Hmotnost netto g	304



Technické změny a omyly vyhrazeny

