

# 86 05 250




## Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Einstellbares Schraubwerkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgelärtet

Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapazitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterverschraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebkraft bei Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Knacken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Artikel-Nr.                                | 86 05 250                  |
| EAN  | 4003773047841              |
| Zange                                      | verchromt                  |
| Griffe                                     | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| B2 mm                                      | 8,0                        |
| B3 mm                                      | 14,0                       |
| B1 mm                                      | 8,0                        |
| Einstellpositionen                         | 17                         |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll | 1 3/4                      |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm   | 46                         |
| Länge mm                                   | 250                        |
| Gewicht netto g                            | 571                        |



Zangenschlüssel:  
spielfreie  
Flächenpressung, keine  
Kantenbeschädigung

Herkömmlicher  
Schraubenschlüssel:  
Kantenpressung führt  
zu Beschädigung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

|             |               |   |
|-------------|---------------|---|
| Artikel-Nr. | EAN           |   |
| 87 09 01    | 4003773074724 | Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 250/300 (ohne 87 2) |