

25 05 140


Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)



- Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fil doux, mi-dur et dur
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Réf.	25 05 140
EAN	4003773035015
Pince	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Forme	0
Tête	
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	2,5
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm	1,6
T1 mm	8,0
W3 mm	15,0
W4 mm	2,5
T2 mm	2,0
L3 mm	42,0
Longueur mm	140
Poids net g	111



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

