

95 05 165

Coupe-câbles



- Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Pas d'écrasement, déformation faible du câble
- Ergot de protection évitant les pincements
- Charnière vissée ajustable
- Corps de l'outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air
- Poignées: plastique, résistant aux chocs
- Pour couper les câbles d'un diamètre de 10 mm/24 mm²
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Tranchants en acier inoxydable
- Trempé à l'huile et traité

Réf.	95 05 165
EAN	4003773019596
Tête	polie
Poignées	gainage PVC par extrusion
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire (diamètre) Ø mm	10
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire mm²	24
AWG	3
Longueur mm	165
Poids net g	111

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

