

7432 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide
Rapidaptor, 1/4 pouce, 0,90 - 1,50 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform



EAN: 4013288179135

Part number: 05074774001

Article number: 7400

Size: 155x37x37 mm

Weight: 122 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82054000



- Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Distinct signal when pre-set value is reached
- Indication numérique de la valeur de couple

Tournevis dynamométrique Wera. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Avec signalisation par déclic. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_7400.html

Wera - 7400

05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Outils dynamométriques réglables



Lors des travaux de montage et de service, de nombreuses vis doivent être serrées en respectant un couple précis afin de garantir la sûreté du vissage et/ou d'éviter des endommagements sur la vis ou la pièce. Les tournevis dynamométriques à couple réglable de Wera constituent les outils idéaux pour ce genre d'application : couple réglage entre 0,3 Nm et 8,8 Nm, trois manches différents, précision de mesure de l'ordre de $\pm 6\%$, échange éclair des embouts grâce à la technologie Rapidaptor de l'admission d'embouts.



Les tournevis dynamométriques réglables signés Wera offrent un réglage de couple variable pour une précision maximale. L'utilisateur bénéficie de la qualité de finition la meilleure qui soit dans le design Wera bien connu, marqué par une ergonomie efficace.

Réglage aisé



Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Bonne lisibilité



Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs.

Loupe à enficher



Les articles 7430, 7431 et 7432 sont livrés avec une loupe pouvant être enfichée sur l'échelle pour en améliorer la lisibilité.

Précision de mesure



Précision de mesure $\pm 6\%$ conformément à la norme DIN EN ISO 6789. Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Couple de desserrage illimité



Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Polyvalence d'emploi



Polyvalence grâce au remplacement éclair des embouts ou des douilles possible grâce à la technologie Rapidaptor.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_7400.html

Wera - 7400

05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

7432 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable avec mandrin à serrage rapide
Rapidaptor, 1/4 pouce, 0,90 - 1,50 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform



Further versions in this product family:

							
	art. no.	mm	inch	nm	nm	mm	inch
05074770001 ¹⁾	7430	89	1/4	0.10-0.34	0.015	142	5 7/16
05074772001 ¹⁾	7431	89	1/4	0.30-1.00	0.05	142	5 7/16
05074774001¹⁾	7432	89	1/4	0.90-1.50	0.05	142	5 7/16
05074700001	7440	105	1/4	0.3-1.2	0.05	155	6
05074701001	7441	105	1/4	1.2-3.0	0.10	155	6

1) Avec loupe à emboîter pour faciliter la lecture de l'échelle graduée.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_pour_lindustrie_de_laviation_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_7400.html

Wera - 7400

05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de