


# 77 02 115 ESD

## Elektronikk-sidekutter ESD



- For fint skjærearbeid, f. eks innen elektronikk og finmekanikk
- Grep elektrisk avledende -dissipativ
- Stabilt, gjennomstukket og klaringsfritt ledd
- Friksjonsarm dobbeltfjær for myk og jevn åpning
- Speilpolitur i kombinasjon med en fin oljefilm gir god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i bryterkretsen pga. løse kromdeler
- Skjær ekstra induktivt herdet
- Grep med tofarget flerkomponent-hylster svart/grå
- Spesial-verktøystål i særkvalitet, smidd, flertrinns oljeherdet
- Rundt hode, med liten fasett
- Skjærehardhet ca. 60 HRC




### ESD-tenger (Electrostatic discharge)

elektrostatisk energi blir ved disse tengene langsomt og forsiktig avledet gjennom grepene

det beskytter med elektrostatiske utlading truede komponenter

ifølge gyldige normer, f eks. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

Artikkel-nr.	77 02 115 ESD
EAN	4003773025092
Hode	speilpolert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	0
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,3 - 1,6
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	1,2
Skjæreverdi hard tråd Ø mm	0,6
A mm	11,0
B mm	13,0
D mm	7,0
Nominelt mål	115 mm
Lengde mm	115
Vekt netto g	82



Tekniske endringer og feil forbeholdes

