

71 01 160

KNIPEX CoBolt® S Kompakt-Bolzenschneider



- Besonders geeignet für kleine Hände
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis \varnothing 4,4 mm
- Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Mikrostrukturierung der Schneiden hält das Schnittmaterial in günstiger Einlegeposition: optimale Ausnutzung der Mechanik
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab \varnothing 1,0 mm
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet


60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern

Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Handkraft wird bis zu 30-fach verstärkt


Artikel-Nr.	71 01 160
EAN	4003773082668
Form	
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	4,4
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	3,2
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) \varnothing mm	3,0
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) \varnothing mm	5,3
Länge mm	160
Gewicht netto g	195



Leistungstark bis in die Spitzen



Schlanker Kopf für optimale Zugänglichkeit



Kompakt, leicht und immer dabei

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten