


12 40 200

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji



- Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- Samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia
- Regulacja głębokości cięcia w zależności od rodzaju izolacji
- Z obcinakiem do drutu miedzianego i aluminium, wielożyłowego o przekroju do 10 mm² lub jednożyłowego o przekroju do 6 mm²
- Płynnie działający mechanizm
- Wymienne ostrza i szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego
- Bardzo lekkie
- Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo
- Do cięcia cienkich kabli taśmowych o szerokości do 10 mm w jednej operacji



Zasada działania noża prostego


Nacięcie wykonywane jest jedynie na obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym.

Nieodpowiednie do wysoce elastycznych i wzmacnianych materiałów izolacyjnych oraz izolacji wielowarstwowych.


Nr art.	12 40 200
EAN	4003773026662
Zakres pracy w mm ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Ogranicznik długości mm	3,0 - 18,0
Wymiar znamionowy	200 mm
Długość mm	200
Masa netto g	202



12 40 200: regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji



Obcinak do przewodów wielożyłowych o przekroju do 10 mm²



12 40 200: Precyzyjne usuwanie izolacji zapobiega uszkodzeniu przewodu

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Części zamienne

Nr art.	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 para zapasowych ostrzy do 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 para zapasowych szczęk do 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Zapasyowy ogranicznik długości do 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Sprężyna skrętna do 12 40/50 200
12 49 05	4003773053088	Sprężyna dociskowa w główce do 12 40/50 200