

71 22 200

KNIPEX CoBolt® Kompaktowe szczypce tnące przegubowe, kątowe




- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego oraz drutu fortepianowego
- Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo
 - Rodzaj: Główna odchylona pod kątem 20° z jednostronnym łącznikiem z zagłębieniem do cięcia blisko powierzchni; dodatkowa przestrzeń dla wygodnego chwytu
- Wąskie rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, bez kołnierza, zapewniające lepsze trzymanie i łatwiejszy transport
- Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport

Wymagają o 60 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi nożycami tnącymi bocznymi o zwiększonym przełożeniu

Genialny mechanizm przekładniowy zapewnia szczególnie wysokie przełożenie dźwigni przy bardzo małym tarciu. Siła cięcia jest ponad 30-krotnie większa niż siła przyłożona przez użytkownika.

Nr art.	71 22 200
EAN	4003773066873
Szczypce	fosforanowane, czarne
Rękojeści	z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami
Rodzaj	2
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) Ø mm	6,0
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) Ø mm	5,2
Zakres cięcia drutu twardego (średnica) Ø mm	4,0
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica) Ø mm	3,6
Długość mm	200
Masa netto g	375

 Główna zakrzywiona pod kątem 20° z jednostronnym łącznikiem do cięcia płaskiego; zapewnia dodatkową przestrzeń dla wygodnego chwytu

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

