

# 74 06 160

## Kraft-Seitenschneider



- Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### 20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

<b>Artikel-Nr.</b>	74 06 160
<b>EAN</b>	4003773040705
<b>Zange</b>	verchromt
<b>Griffe</b>	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
<b>Form</b>	0
<b>Kopf</b>	
<b>Isolationsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,4
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,5
<b>Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,0
<b>Länge mm</b>	160
<b>Gewicht netto g</b>	215

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

