


77 42 115

Elektronikçi yan keski



- İnce montaj işleri için, örneğin elektronik ve ince mekanik işleri
- Direkt çalışma hissi uyandıran yük optimizasyonlu takım geometrisi
- Sağlam, boşluksuz ve geçirilmiş mafsallı
- Yumuşak ve düzenli bir şekilde açılım için sürtünmez çift yay
- Polisaj veya ayna polisaj işlemi (yalnızca 2 nolu model) ince yağ tabakası ile bağlantılı olarak korozyona karşı iyi bir koruma sunar. Dökülen krom parçalar sayesinde elektrik devresinde arıza gerçekleşmez
- Kesiciler ek olarak lazer sertleştirilmiştir, kesici sertliği en az 60 HRC
- Zarif, pense kafasına doğru uzatılmış kılıflar takımın baş parmak ve işaret parmağı arasında güvenli ve konforlu şekilde yönlendirilmesini sağlar
- Rulman krom çeliği
- Fasetsiz sivri uç
- Kesici sertliği yakl. 57 HRC

Ürün Nr.	77 42 115
EAN	4003773039761
Kafa	Simetri parlatmalı
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Şekil	4
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	0,8
Yumuşak tel kesme değeri (çap) Ø mm	0,3 - 1,3
D mm	7,0
B mm	13,0
A mm	11,0
Nominal ölçü	115 mm
Uzunluk mm	115
Net ağırlık g	80



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

